

**PHILIPS**

Eco passport

## MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G LED zdroje MASTER Glass

Tyto skleněné žárovky MASTER s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary skleněných LED žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Jsou dokonalé pro vytvoření příjemné atmosféry pro zákazníky a poskytují světlo vynikající kvality. Skleněné žárovky MASTER lze stmívat na různé úrovně světelného toku a teploty chromatičnosti (regulovatelné skleněné LED žárovky). Jsou rovněž velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie. Díky životnosti 25 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.



### Our eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí prostřednictvím ochrany klimatu a soustředěním na cirkulární ekonomiku a přinést více výhod světu, ve kterém působíme, prostřednictvím sociálních aspektů, jako jsou dostupnost potravin, zdraví a duševní pohoda, bezpečí a bezpečnost.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



#### Energie

- **Regulovatelné:** Pouze s určitými stmívači
- **Třída energetické účinnosti:** D
- **Měrný výkon (jmen.) (nom.):** 144,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 10,5 W



#### Kruhovost

- **Jmenovitá životnost (jmen.):** 25000 h



#### Balení

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,430 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,022 kg



#### Látky

- **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS:** Ano



#### Hmotnost a materiály

- **Celková hmotnost kopie (kus):** 0,030 kg

#### Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.