



# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und - Tropfenformlampen

## MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG

MASTER Value Glass LED-Tropfenformlampen haben ein klassisches, traditionelles Design. Diese LED-Glühfadlampen kombinieren die vertrauten Formen von Kerzen und Tropfenlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Tropfenformlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale LED-Kerzen und -Tropfenlampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmbarkeit (dimmbare LED-Kerzen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Kerzen und -Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und -Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstrom	340 lm
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	136,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90

# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Flackerwert (PstLM)	0,9
---------------------	-----

Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
----------------------------	-----

Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
--	-----

## Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
--------------	-------------

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
------------------	--------------

Energieverbrauch	2,5 W
------------------	-------

Lampenstrom (Nom)	15 mA
-------------------	-------

Äquivalente Leistung	25 W
----------------------	------

Startzeit (Nom)	0,5 s
-----------------	-------

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
----------------------------	-------

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,6
-----------------------------	-----

Spannung (Nom)	220-240 V
----------------	-----------

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Kolbenform	P45 [P 45 mm]
------------	---------------

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
---------------------------------	-------

EPREL Registrierungsnummer	1109137
----------------------------	---------

EyeComfort	Ja
------------	----

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG
---------------------	---

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG
--------------------------------	--

Gesamt-Produktcode	871951432507400
--------------------	-----------------

Bestellcode	32507400
-------------	----------

Material-Nr. (12NC)	929003012002
---------------------	--------------


Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514325074
-------------------------	---------------

Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
---------------------------------	----

EAN Umverpackung	8719514325081
------------------	---------------


## Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	45 mm	80 mm

# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen


## Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG

## MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

