



MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E27	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	25 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	90
Brytersyklus	20 000	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	0,9
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
CE-merke	Ja		RGO
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	340 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	Effektforbruk	2,5 W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2200 2700 K	lyskildestrom (nom.)	15 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136 lm/W	Effekten som tilsvarer	25 W
		Starttid (nom.)	0,5 s

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh



EPREL-registreringsnummer	1109138
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Fullstendig produktnavn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Full EOC	871951444939800
Lokal kodebeskrivelse	3757939
Bestillingskode	44939800
Materialenr. (12NC)	929003012182
Lokal bestillingskode	3757939
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514449398
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514449404

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Fotometriske data




Lighting Data Page 11

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G


MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

