



MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E14	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	25 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	90
Brytersyklus	20 000	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	0,9
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
CE-merke	Ja		RG0
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	470 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	Effektforbruk	3,4 W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2200 2700 K	lyskildestrøm (nom.)	24 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	138 lm/W	Effekten som tilsvarer	40 W
		Starttid (nom.)	0,5 s

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	B35 [B 35 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

EPREL-registreringsnummer	1109139
EyeComfort	Ja

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Fullstendig produktnavn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Full EOC	871951444941100
Lokal kodebeskrivelse	3757940
Bestillingskode	44941100
Materialenr. (12NC)	929003012282
Lokal bestillingskode	3757940
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	87195144449411
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	87195144449428

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass


Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

