



Tubi LED MAZDA

MZD LEDtube 1500mm 20W 865

I nostri tubi LED offrono luce di alta qualità per illuminare qualsiasi spazio

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	25000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	2200 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Corrente lampada (Nom)	96 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V


Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucri (Nom)	45 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	1500 mm
Forma lampadina	Tube, terminazione doppia
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	E
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871016354109900
Nome prodotto ordine	MZD LEDtube 1500mm 20W 865

Tubi LED MAZDA

EAN/UPC - Prodotto	8710163541099
Codice d'ordine	54109900
Codice locale	MZD58865G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

Materiale SAP	929003023232
Peso netto SAP (Pezzo)	0,216 kg

Disegno tecnico



T8 MZD/Pila 220-240V 20W 2200lm 6500K

Product

MZD LEDtube 1500mm 20W 865

