

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG MASTER Value GLASS LED-ljuskällor

Classic filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknik och lång livslängd. Produkten är mer energibesparande än vanliga LED-ljuskällor, samtidigt som kunden får en härlig ljusupplevelse med superb dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED-ljuskällor ger utmärkt ljusqualität och avsevärda energibesparingar. Tack vare livslängden på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.



### Our eco passport

Signify leder vägen mot en ljusare framtid och en bättre värld. Som en del i vår designprocess strävar vi efter att våra innovationer ska minska påverkan på miljön. Vi gör detta genom att vidta klimatåtgärder och fokusera på cirkularitet och att skapa större fördelar för världen vi lever i. Via våra sociala insatser skapar vi tillgång till mat, hälsa och välmående samt trygghet och säkerhet.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



#### Energi

- **Dimbara:** Endast med särskilda dimrar
- **Energieffektivitetsklass:** D
- **Ljusutbyte (märkvärde) (nom):** 136,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 5,9 W



#### Cirkularitet

- **Nominell livslängd (nom):** 15000 h



#### Förpackning

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,430 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,022 kg



#### Ämnen

- **EU RoHS-kompatibel:** Ja



#### Vikt och material

- **Nettovikt (stycke):** 0,030 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.