


PHILIPS

Eco passport

MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG LED zdroje MASTER Value GLASS

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary běžných žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Tento produkt nabízí větší úsporu energie ve srovnání s běžnými LED zdroji, zároveň ale zákazníkům poskytuje dobrý světelný zážitek s výbornou regulovatelností. LED zdroje MASTER Value Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.



Our eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí a přinést více výhod světu, ve kterém působíme.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



Energie

- **Regulovatelné:** Pouze u určitých stmívačů
- **Energy Efficiency Class:** D
- **Měrný výkon (jmen.) (nom.):** 136,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 5,9 W



Kruhovost

- **Jmenovitá životnost (jmen.):** 15000 h



Balení

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,957 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,102 kg



Látky

- **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS:** Ano



Hmotnost a materiály

- **Celková hmotnost SAP (kus):** 0,100 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.