

MASTER Value mignon og prismepærer av glass

MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value Glass LED-pærer har en klassisk arvdesign, disse LED-glødelampene kombinerer de velkjente formene til glødelamper og prismepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse LED-lysene i glass gir mer energibesparelser enn vanlige LED-lys og -prismepærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare LED-stearinlys). MASTER Value Glass LED-lys og -prismepærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-lys og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-lysene og prismepærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	927 [CCT of 2700K]
Lysytelse	470 lm


Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	138,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

MSTER Value mignon og prismepærer av glass

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3,4 W
lyskildestrøm (nom.)	20 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B35 [B 35 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	D

Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574369
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Fullstendig produktnavn	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Full EOC	871951435543900
Lokal kodebeskrivelse	3766341
Bestillingskode	35543900
Materialenr. (12NC)	929003059502
Lokal bestillingskode	3766341
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514355439
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514355446


Målskisse




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

MSTER Value mignon og prismepærer av glass


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MSTER Value mignon og prismepærer av glass

