



MASTER Value GLASS LED candles and lusters



MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG

MASTER Value GLASS LED-klotlampor har en klassisk design och dessa LED-lampor med glödtråd kombinerar de välkända formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. De här LED-glasklotlamporna ger högre energibesparingar än vanliga LED-kronljuslampor och klotlampor. Samtidigt får kunderna bra ljus som förstärks av utmärkt dimringsprestanda (dimbara LED-kronljuslampor). MASTER Value GLASS LED-kronljuslampor och klotlampor ger stora energibesparingar, de förbrukar 30 % mindre energi jämfört med vanliga LED-glaslampor och ger utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-kronljuslampor och klotlampor även underhållskostnaderna.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]

Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,4 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	B35 [B 35 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D

Måttskiss




Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574370
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG
Fullständigt produktnamn	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG
Full EOC	871951435545300
Beskrivning av lokal kod	8296551
Beställningsnummer	35545300
Materialnummer (12NC)	929003059702
Lokal kod	8296551
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514355453
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514355460


Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG	35 mm	97 mm

MASTER Value GLASS LED candles and lusters


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

