



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	840 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	35 °C

MASTER UltraEfficient LED bulb

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370029
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA
-------------------------	---



Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA
Full EOC	871951442077900
Beskrivning av lokal kod	8297716
Beställningsnummer	42077900
Materialnummer (12NC)	929003066702
Lokal kod	8297716
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514420779
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514420786

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA


MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

