

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 24D Dim MASTER LEDspot LV



Với chùm sáng tạo điểm nhấn ấn tượng, đèn MASTER LEDspot LV là giải pháp nâng cấp lý tưởng trong chiếu sáng điểm. Đèn MASTER LEDspot LV được thiết kế để thay thế đèn halogen hoặc đèn sợi đốt chiếu sáng điểm. Loại đèn này có khả năng tái hiện màu sắc tự nhiên hơn, tạo bầu không khí ấm cúng và thư thái trong nhà ở, khách sạn và tôn lên vẻ đẹp của hàng hóa được bày bán. Vỏ mới nhỏ hơn giúp đèn vừa vặn hoàn hảo với đa số các bộ đèn trên thị trường nhờ dui đèn MR16 GU 5.3. Loại đèn này không những sử dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng nhất với các biến thể điện tử tiêu chuẩn halogen 12V, mà còn đem lại cường độ chiếu sáng cao tương đương đèn halogen chiếu sáng điểm MR16. Chức năng điều chỉnh độ sáng giúp điều chỉnh ánh sáng để tạo không khí mong muốn và lựa chọn điều chỉnh độ sáng rất đa dạng. Chỉ số SDCM cao đảm bảo độ đồng nhất màu sắc lớn hơn được duy trì trong suốt vòng đời của sản phẩm. MASTER LEDspot LV tiết kiệm lượng điện năng khổng lồ, giảm chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng và tuổi thọ của đèn, cho phép chủ nhà và chủ khách sạn thu hồi vốn đầu tư trong thời gian ngắn.

Our eco passport

Signify mở đường đến với một cuộc sống tươi sáng hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã cải tiến để giảm tác động đến môi trường qua các hành động thiết thực vì khí hậu, chú trọng vào mô hình tuần hoàn, đem lại lợi ích trên diện rộng cho thế giới thông qua các khía cạnh xã hội như sức khỏe thể chất và tinh thần, đảm bảo an toàn và an ninh, cũng như góp phần đảm bảo có đủ nguồn lượng thực.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển Eco Passport để giải thích hiệu quả môi trường và xã hội của sản phẩm trên trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển bền vững, được phát triển qua quá trình Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm 1994.



Năng lượng

- **Có thể điều chỉnh độ sáng:** Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
- **Quang hiệu (định mức) (Danh định):** 88,00 lm/W
- **Công suất (Danh định):** 7,5 W



Tuần hoàn

- **Tuổi thọ danh định (Danh định):** 40000 h



Bao bì

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,234 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,008 kg



Vật liệu

- **Tuyên bố REACH SVHC châu Âu:** Có
- **Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu:** Có
- **Tuân thủ tiêu chuẩn không có halogen:** Không



Trọng lượng & Chất liệu

- **Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ):** 0,060 kg

Đọc thêm tại:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.