

PHILIPS

Eco passport

7MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB LED MR16

Las lámparas Philips LED MR-16 con tecnología de óptica única brindan el mismo estilo y calidad de color que las lámparas halógenas tradicionales usando solo una fracción de su energía. Perfectas para la iluminación focalizada, compatibles con la mayoría de los sistemas actuales con conexiones MR16 GU5.3 y diseñadas como reemplazo de retrofit para los focos halógenos o incandescentes.



Our eco passport

Signify guía el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir nuestro impacto ambiental al adoptar medidas climáticas, enfocarnos en la circularidad y brindar mayores beneficios al mundo donde funcionamos mediante aspectos sociales como la disponibilidad alimentaria, la salud, el bienestar y la seguridad.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- **Con regulación de intensidad:** Solo con reguladores de intensidad específicos
- **Eficacia lumínica (promedio) (nominal):** 73.00 lm/W
- **Potencia (nominal):** 7 W



Circularidad

- **Vida útil nominal (nominal):** 25000 h



Empaque

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0.920 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0.068 kg



Sustancias

- **Cumple con el reglamento RoHS de la UE:** Sí



Peso y materiales

- **Copiar peso neto (pieza):** 0.060 kg

Material adicional en:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.