

**PHILIPS**

Eco passport

## Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 LEDtube Ecofit T8

Unowocześnij oświetlenie za pomocą wydajnych i trwałych świetlówek LED Ecofit. Świetłówki LED Ecofit to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek nowoczesną, wydajną technologią LED. Dobra jakość i efekt naturalnego światła; do oświetlenia ogólnego przy niskich nakładach początkowych — rozwiązanie przyjazne dla środowiska.



### Our eco passport

Firma Signify wskazuje drogę, aby życie było jaśniejsze a świat lepszy. W naszych działaniach projektowych wprowadzamy innowacje w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i większych korzyści dla świata, w którym żyjemy.

Wiemy, że jest to ważne dla Ciebie, dlatego zaprojektowaliśmy Paszport Eco wyjaśniający środowiskowe i społeczne znaczenie naszych produktów w ośmiu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i ekologicznego projektowania, jakie stosujemy już od 1994 roku.



#### Etykieta

- Ściemnialna: brak
- Energy Efficiency Class: F
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16 W



#### Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 20000 h



#### Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,527 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



#### Substancje

- Zgodność z normą UE RoHS: Tak



#### Masa i materiały

- SAP Net Weight (Piece): 0,215 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Więcej informacji:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.