

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.



### Our eco passport

Signify eröffnet den Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Im Rahmen des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, um die Umweltbelastung durch Maßnahmen zum Klimaschutz und dem Augenmerk auf der Kreislaufwirtschaft zu reduzieren und der Welt, in der wir tätig sind, über soziale Aspekte wie Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit einen größeren Mehrwert zu bieten.

Wir wissen, dass dies auch für unsere Kunden wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der anhand von acht definierten Schwerpunktbereichen die Umwelt- und Sozialverträglichkeit unserer Produkte misst. Denn wir arbeiten schon seit 1994 mit einem nachhaltigen Design Prozess, um Umweltbelastungen zu reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte zu schaffen.

### Energie-

- **Dimmbar:** Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
- **Energieeffizienzklasse:** E
- **Nennlichtausbeute (nom.):** 144,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 36 W

### Zirkularität

- **Nennlebensdauer (Nom):** 60000 h

### Verpackung

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,850 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,052 kg

### Stoffe

- **EU RoHS-konform:** Ja

### Gewicht und Materialien

- **Kopie Nettogewicht (Einzelteil):** 0,170 kg

#### Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:  
<https://www.signify.com/global/sustainability/sustainable-lighting>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.