



MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5



Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

El Tubo Philips MASTER LED InstantFit T5 es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T5 con balasto electrónico. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G5	Designación de color	Luz natural fría
Vida útil nominal	60.000 hora(s)	Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	155,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Consistencia del color	<6
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Marca CE	Sí	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Conforme con EU RoHS	Sí	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Datos técnicos de la luz			
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Line Frequency	30K to 100K Hz
Ángulo de haz (nom.)	200 °	Frecuencia de entrada	30 K a 100 K Hz
Flujo luminoso	5.600 lm	Consumo de energía	36 W
		Corriente de lámpara (máx.)	850 mA

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

Corriente de lámpara (mín.)	450 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	55-85 V
LED alternative to fluorescent lamp power	80 W
Corriente de irrupción en la red eléctrica	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin casquillo comp.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con casquillo comp.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin casquillo comp.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con casquillo comp.	-

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	75 °C


Controles y regulación	
Regulable	Sí: comprobar compatibilidad de balastos

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS TUV Certificado CE Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	36 kWh
Número de registro EPREL	989224

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Nombre completo del producto	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Full EOC	871951441909400
Código de pedido	41909400
Código 12NC	929003154102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514419094
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514419100


Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Vida útil





Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5


MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

