

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Warnings and safety

• –


Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Flimmerverdi (PstLM)	1
Nominell levetid	50 000 time(r)	Stroboskopisk effekt	0,9
Brytersyklus	200 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LED	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
CE-merke	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Effektforbruk	8 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (maks.)	42 mA
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	lyskildestrøm (min.)	42 mA
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysytelse	900 lm	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Effektfaktor (brøk)	0.9
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Spenning (nom.)	220-240 V
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	112 lm/W	LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Fargesamsvar	<6		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80		


CorePro LEDtube EM/Mains

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Målskisse




Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8


EPREL-registreringsnummer	1384720
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Full EOC	871951442103500
Lokal kodebeskrivelse	3855228
Bestillingskode	42103500
Materialenr. (12NC)	929003158602
Lokal bestillingskode	3855228
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514421035
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8719514421042

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8


Levetid




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

CorePro LEDtube EM/Mains

