



MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB

Philips Ultra Efficient GU10 LED-spot er en ultraeffektiv LED med ekstra lang levetid som hjelper kundene dine med å spare energi og penger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	380 lm
Lysintensitet (nom.)	950 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	158 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	380 lm

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,4 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.35
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Klar plast
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	B
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1330818
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB
----------------------------	--


Fullstendig produktnavn	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB
Full EOC	871951442178300
Lokal kodebeskrivelse	3757950
Bestillingskode	42178300
Materialenr. (12NC)	929003163202
Lokal bestillingskode	3757950
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514421783
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514421790

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB

MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient


Fotometriske data




© Philips Lighting B.V. 2023. Philips Lighting B.V. is a registered trademark of Philips Lighting B.V.

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB

