



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED10/865 10.5W D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, 11 W, 1000 lm, 6500 K, 110°
spridningsvinkel, Vit, IP20/40

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Produktdata


Allmän information		Stroboskopisk effekt	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ljuskällans färg	865 kallt dagsljus
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Optiktyp	110° spridningsvinkel
Driftdon ingår	Ja	Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Värdetrappa	Värde	Ingångsspänning	220–240 V
CE-märkning	CE-märkning	Line Frequency	50 or 60 Hz
Garantitid	3 år	Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Ingående ström	5,05 A
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Effektförbrukning	11 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektfaktor (fraktion)	0.9
Ljusteknik		Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig
Ljusflöde	1 000 lm	Kabel	Kabel 0,2 m, utan kontakt
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	280
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W		
Färgåtergivningsindex	80		
Flimmervärde (PstLM)	0,2		

Ledinaire SlimDownlight


Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Metall
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Matt
Total höjd	45 mm
Total diameter	175 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petskyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(IEC6500K, 0.313, 0.337) 5SDCM

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65
Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN065B G3 LDNR LED10/865 10.5W D150 RD
Fullständigt produktnamn	DN065B G3 LDNR LED10/865 10.5W D150 RD
Full EOC	871951435207000
Beskrivning av lokal kod	7475304
Beställningsnummer	35207000
Materialnummer (12NC)	929003165102
Lokal kod	7475304
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514352070
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8719514352087


Måttskiss



Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN065B G3 LDNR LED10/865 10.5W D150 RD



General uniform lighting - DN065B G3 LDNR LED10/865 10.5W D150 RD

