PHILIPS

Lighting



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED20/865 19.5W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, 20 W, 2000 lm, 6500 K, 110° spridningsvinkel, Vit, IP20/40

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Ljusflöde	2 000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Ljuskällans färg	865 kallt dagsljus

Optiktyp	110° spridningsvinkel
Armaturens ljusstråleförde lning	110°

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingående ström	5,18 A
Effektförbrukning	20 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig
Kabel	Kabel 0,2 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	150

Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C

Ledinaire SlimDownlight

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Metall
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Matt
Total höjd	45 mm
Total diameter	225 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petskyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(IEC6500K, 0.313, 0.337) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65

Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN065B G3 LDNR LED20/865 19.5W D200 RD
Fullständigt produktnamn	DN065B G3 LDNR LED20/865 19.5W D200 RD
Full EOC	871951435209400
Beskrivning av lokal kod	7475305
Beställningsnummer	35209400
Materialnummer (12NC)	929003165202
Lokal kod	7475305
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514352094
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8719514352100

Måttskiss




Ledinaire SlimDownlight

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN065B G3 LDNR LED20/865 19.5W D200 RD



General uniform lighting - DN065B G3 LDNR LED20/865 19.5W D200 RD

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.