

PHILIPS

Lighting



磁性系统

Mag L Flood 7W 600lm 40K

Magnetic Sys 的视觉舒适、质量可靠、性能出色，能够为消费者提供卓越体验。这也是安装轻松和便于 DIY 设计的理想解决方案。

产品数据

基本信息	
光源可更换	是
设备单元数量	1 个单位
包括驱动器	否
Lighting Technology	LED
照明科技	
光通量	600 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	85.00 lm/W
显色指数 (CRI)	90
光源颜色	940 中性白色
光学类型	光束角度 90°
灯具光束扩散	90°
运营和电气	
输入电压	48 V
Line Frequency	- Hz
输入频率	- Hz
功耗	7 W
连接	连接单元 2 极
温度	
环境温度范围	-20 至 +40°C

控制调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	外部电源设备
恒定光输出	否
机械和壳体	
外壳材料	金属/塑料
反射灯材料	-
光学材料	聚碳酸酯
光学盖/透镜材料	聚碳酸酯
Fixation material	聚酰胺
外壳颜色	黑色
光学盖/透镜表面处理	遮罩 (防眩光)
总长度	336 mm
总宽度	22 mm
总高度	43 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	43 x 22 x 336 mm
应用	
防护等级代码	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 III
灼热丝测试	温度 650°C, 持续时间 30 秒
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
保修期	1 年

磁性系统


符合欧盟 RoHS 规范	是
初始性能	
光通量公差	+/-10%
初始色度	((, 0.3732, 0.3641) <5
功耗容差	+/-10%
耐久性能	
5000 小时下的驱动器故障率	1.5 %
使用寿命中值 L70B50	25,000 小时
适用条件	
适合随机切换	否

产品参数


Full EOC	692234195469600
订单产品名称	Mag L Flood 7W 600lm 40K
订购代码	929003206910
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20
材料编号 (12NC)	929003206910
完整的产品名称	Mag L Flood 7W 600lm 40K
EAN/UPC - 案例	6922341954702




二维绘图



光度数据



General Uniform Lighting
Page 117



Light Distribution Diagram - Mag L Flood 7W 600lm 40K

