



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fasekuttet dim, Spredningsvinkel 40°, Svart, IP20/65

En komplett familie av innfelte spotlight som gir overlegen lysytelse. Velg den beste passformen for hvert prosjekt fra fast/justerbart hode og 3 CCT-er. Gled deg over fantastisk pålitelig ytelse uten vedlikehold.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Lysytelse	550 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 3000 4000 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	91 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Flimmerverdi (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,4
Lyskildefarge	2700/3000/4000K
Optisk type	Spredningsvinkel 40°
Armaturs lysstråle spredning	40°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	21
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
"All-in" Type	"All-in" Multi Color Temperature

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	1,4 A

Ledinaire Clear Accent

Innløpstid	0,2 ms
Effektforbruk	6 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	Kabel, 0,75 m uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	240

Temperatur

Omgivelsestemperatur	−20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	Fasekuttet dim
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall/plast
Reflektormateriale	–
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	43 mm
Total diameter	89 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 (IP65 foran)
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,35 J armert]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	−0%,+20%
Innledende kromatisitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Strømforbrukstoleranse	−10%,+5%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	1,2 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L65
50000 h	


Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Nei
------------------------------	-----



Produktdata

Produktnavn for bestilling	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Fullstendig produktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Full EOC	872016920884100
Lokal kodebeskrivelse	3201544
Bestillingskode	929003322602
Materialenr. (12NC)	929003322602
Lokal bestillingskode	3201544
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169208841
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169208858

Målskisse



Fotometriske data



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

