



深度嵌入式射灯

RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H

深度嵌入式射灯, 11 W, 1060 lm, 3500 K, 深灰色

深度嵌入式射灯为消费者提供满意的体验, 包括呵护眼睛、质量可靠以及性能出色, 特别是融入了防眩光功能。

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
光源引擎类型	LED
切换循环	15,000
质保期	1 年
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
光通量	1,060 lm
相关色温 (标称)	3500 K
光效 (额定) (标称)	96 lm/W
显色指数 (CRI)	90
光源颜色	935 暖白色
灯具光束扩散	50°
操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	50 or 60 Hz
输入频率	- Hz
侵入电流	8.5 A
功耗	11 W
60% 灯光下的预热时间	<2 s
功率系数 (小数)	0.5
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	110
温度	
环境温度范围	-20 至 +40°C
控制和调光	
可调光	否
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
外壳颜色	深灰色
总高度	80 mm
总直径	84 mm
净重	0.25 kg
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	-


深度嵌入式射灯

绝缘覆盖等级	Non IC Rating
保护等级 IEC	安全等级 II
质保	3 年
EyeComfort	是
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+15%/-5%
功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
使用寿命中值 L70B50	25,000 小时



产品数据

订单产品名称	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H
完整的产品名称	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H
完整产品代码	694197060383600
订购代码	929003341310
材料编号 (12NC)	929003341310
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6941970603836
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	6941970603843

二维绘图



光度数据



Accent Lighting Spots - RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H

Light Distribution Diagram - RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H

深度嵌入式射灯

