



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1 535 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,3 W
lyskildestrom (nom.)	70 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A70 [A 70 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370037
EyeComfort	Ja

Målskisse




Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
Full EOC	871951443585800
Lokal kodebeskrivelse	3855274
Bestillingskode	43585800
Materialenr. (12NC)	929003480302
Lokal bestillingskode	3855274
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514435858
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514435865


Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

