



MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	485 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,3 W
lyskildestrom (nom.)	30 mA
Effekten som tilsvare	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.35
Spennning (nom.)	220-240 V


MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B35 [B 35 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370032
EyeComfort	Ja

Målskisse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
Full EOC	871951443595700
Lokal kodebeskrivelse	3855279
Bestillingskode	43595700
Materialenr. (12NC)	929003480802
Lokal bestillingskode	3855279
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514435957
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514435964


Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	35 mm	125 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE


MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

