



MASTER tubo LED EM/230V T8

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su diseño único crea un aspecto visual perfectamente uniforme, que no puede distinguirse del fluorescente tradicional. Estos tubos LED T8 son la elección adecuada para un rendimiento absoluto y están diseñados para soportar las condiciones cotidianas. Un ahorro sin igual gracias al bajo consumo energético y una vida útil excepcionalmente larga garantizan que este tubo supere cualquier aplicación exigente.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general		Voltaje (nom.)	
Lighting Technology	LED	100-277 V	
Conforme con EU RoHS	Sí	Controles y regulación	
Datos técnicos de la luz		Regulable	No
Código de color	- [Not Specified]	Aprobación y aplicación	
Designación de color	- [No especificado]	Producto de ahorro de energía	Sí
Temperatura de color correlacionada (Nom)	-	Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS Certificado CE
Consistencia del color	-	Consumo energético kWh/1000 h	- kWh
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Datos de producto	
Operativos y eléctricos		Nombre de producto del pedido	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Line Frequency	- Hz	Nombre completo del producto	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Frecuencia de entrada	- Hz	Full EOC	871951448537200
		Código de pedido	48537200

MASTER tubo LED EM/230V T8

Código 12NC	929003481702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514485372
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40

Embalaje con código EAN/UPC	8719514485396
-----------------------------	---------------

