



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

- MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner der disse lyskildene er brukt, avhenger av typen installasjon

Produktdata

Generell informasjon	
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Fargebetegnelse	- [Ikke spesifisert]
Korrelert fargetemperatur (nom)	-
Fargesamsvar	-
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	- Hz
Inngangsfrekvens	- Hz
Spennning (nom.)	100-277 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS CE-merking
Energiforbruk kWh/1000 t	- kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Lokal kodebeskrivelse	3855248
Bestillingskode	48537200
Materialenr. (12NC)	929003481702
Lokal bestillingskode	3855248
SAP-teller – antall per pakke	1

MASTER LEDtube EM/Mains T8

EAN/UPC – produkt/boks	8719514485372
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8719514485396

