



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	107 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	7,5 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Température maximale du produit (nom.)	95 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1218492
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940
Code EOC	871951432962100
Code de commande	32962100
Code 12NC	929003543502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514329621
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514329638

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

