

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.



### Our eco passport

Signify eröffnet den Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Im Rahmen des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, um die Umweltbelastung durch Maßnahmen zum Klimaschutz und dem Augenmerk auf der Kreislaufwirtschaft zu reduzieren und der Welt, in der wir tätig sind, über soziale Aspekte wie Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit einen größeren Mehrwert zu bieten.

Wir wissen, dass dies auch für unsere Kunden wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der anhand von acht definierten Schwerpunktbereichen die Umwelt- und Sozialverträglichkeit unserer Produkte misst. Denn wir arbeiten schon seit 1994 mit einem nachhaltigen Design Prozess, um Umweltbelastungen zu reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte zu schaffen.

### Energie-

- **Dimmbar:** Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
- **Energieeffizienzklasse:** E
- **Nennlichtausbeute (nom.):** 142 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 14 W

### Zirkularität

- **Nennlebensdauer (Nom):** 75000 h

### Verpackung

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,281 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,040 kg

### Stoffe

- **Gemäß EU REACH-Einschränkungen:** Ja
- **EU REACH SVHC-Erklärung:** Ja
- **EU RoHS-konform:** Ja
- **Halogenfrei gemäß Bestimmungen:** Nein

### Gewicht und Materialien

- **Kopie Nettogewicht (Einzelteil):** 0,230 kg

### Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:  
<https://www.signify.com/global/sustainability/sustainable-lighting>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.