

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. MASTER LEDtube Performance er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulige energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.



### Our eco passport

Signify går forrest for at skabe en lysere og bedre verden. Under designprocessen forsøger vi at nytænke for at reducere vores miljøpåvirkning ved at implementere klimatiltag og bruge en cirkeløkonomisk tilgang, der tilgodeser den verden, som vi driver virksomhed i, ved at fokusere på bl.a. fødevaretilgængelighed, sundhed, velvære og sikkerhed.

Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor har vi udviklet et Eco-Passport, der forklarer vores produkters miljømæssige og sociale dimensioner ved hjælp af otte fokuspunkter for bæredygtighed, som er udviklet via vores bæredygtige designproces siden 1994.




### Energi-

- **Dæmpbar:** Ja – kontrollér kompatibilitet med forkoblinger
- **Energy Efficiency Class:** D
- **Lyseffekt (nominel) (nom.):** 156 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 16 W



### Cirkulær

- **Nominel levetid (nom.):** 75000 h



### Emballage

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,281 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,040 kg



### Stoffer

- **Opfylder kravene i EU RoHS:** Ja



### Vægt og materialer

- **Net Weight (Piece):** 0,230 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Læs videre på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.