


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube 1200mm HO 14W865 T8 MASTER LEDtube EM/Mains T8

Philips MASTER LEDtube tích hợp nguồn sáng LED vào dạng đèn huỳnh quang truyền thống. Thiết kế độc đáo của sản phẩm tạo ra hình ảnh vẻ ngoài đồng nhất hoàn hảo, khó có thể phân biệt với đèn huỳnh quang truyền thống. Những đèn tuýp LED T8 này là sự lựa chọn phù hợp cho hiệu suất tuyệt đối và được thiết kế để thích ứng với các điều kiện hàng ngày. Khả năng tiết kiệm vô song nhờ mức tiêu thụ năng lượng rất thấp và tuổi thọ siêu dài của đèn tuýp này chắc chắn sẽ chinh phục được mọi ứng dụng có yêu cầu cao.



Our eco passport

Signify mở đường đến với một cuộc sống tươi sáng hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã cải tiến để giảm tác động đến môi trường qua các hành động thiết thực vì khí hậu, chú trọng vào mô hình tuần hoàn, đem lại lợi ích trên diện rộng cho thế giới thông qua các khía cạnh xã hội như sức khỏe thể chất và tinh thần, đảm bảo an toàn và an ninh, cũng như góp phần đảm bảo có đủ nguồn lương thực.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển Eco Passport để giải thích hiệu quả môi trường và xã hội của sản phẩm trên trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển bền vững, được phát triển qua quá trình Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm 1994.



Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 150,00 lm/W
- Công suất (Danh định): 14 W



Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 60000 h



Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,783 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,022 kg



Vật liệu

- Tuyên bố REACH SVHC châu Âu: Có
- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có
- Tuân thủ tiêu chuẩn không có halogen: Không



Trọng lượng & Chất liệu

- Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ): 0,180 kg

Đọc thêm tại:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.