



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

CorePro LED PLT 4P integrerar en LED-ljuskälla i traditionell lysrörsdesign. Produkten är perfekt vid uppgradering av lampor i allmänbelysning. Den uppfyller grundläggande belysningskrav, sparar avsevärt med energi och är miljövänlig

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GX24q-2
Nominell livslängd	30 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	120 °
Ljusflöde	800 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	123 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	82
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	20K-80K Hz
Ingångsfrekvens	20-80 K Hz


Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (max)	300 mA
Lampström (min)	150 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	20-60 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Ingående ström vid nätspänning	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A --	-
Nätspänning	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A --	-
EM-driftdon utan kompakt sockel	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A --	-
EM-driftdon med kompakt sockel	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A --	-
Nätspänning	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A --	-
EM-driftdon utan kompakt sockel	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A --	-
EM-driftdon med kompakt sockel	
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +35 °C

CorePro LED PLT 4P

T-Case max. (nom)	65 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Produktens längd	100 mm
Lampform	PL-T
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE- märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1361421


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
Fullständigt produktnamn	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
Full EOC	871951448778900
Beskrivning av lokal kod	8298326
Beställningsnummer	48778900
Materialnummer (12NC)	929003576402
Lokal kod	8298326
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514487789
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8719514487796

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm		93 mm	103 mm	119 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2


Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

CorePro LED PLT 4P

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

