



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljus kvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GY6.35 [GY6.35]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	111 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	0,4


Stroboskopisk effekt	1
Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	4,2 W
Lampström (nom)	400 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	90 °C

CorePro LEDcapsule LV

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	Kapsel
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	1403030
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D


Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D
Full EOC	872016917102200
Beskrivning av lokal kod	8298393
Beställningsnummer	17102200
Materialnummer (12NC)	929003609002
Lokal kod	8298393
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169171022
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8720169171039

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D


CorePro LEDcapsule LV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W
GY6.35 827D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35
827D

