



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Produktdata


Allmän information		Stroboskopisk effekt	
Sockel	E27	0,4	
Nominell livslängd	50 000 h	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Driftcykel	50 000		
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
		Effektförbrukning	5,2 W
		Lampström (nom)	60 mA
		Motsvarande effekt	75 W
		Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
		Effektfaktor (fraktion)	0,4
		Spänning (nom)	220–240 V
		Spänning (nom)	220 V
		Temperatur	
		Omgivningstemperatur	
		–20 till +45 °C	
Ljusteknik			
Färgkod	840 [CCT of 4000K]		
Ljusflöde	1 095 lm		
Färgbeteckning	Kallvit (CW)		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W		
Färgbeständighet	<6		
Färgåtergivningsindex	80		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		
Flimmervärde (PstLM)	1		

MASTER UltraEfficient LED bulb

T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1442621
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Ja


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Full EOC	872016918869300
Beskrivning av lokal kod	8298742
Beställningsnummer	929003624702
Materialnummer (12NC)	929003624702
Lokal kod	8298742
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169188693
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169188709

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE


MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60
CL G UE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G
UE

