



MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Philips Ultra Efficient GU10 LED-spottar är den perfekta eftermonteringen för att hjälpa dina kunder att spara energi och pengar med hög kvalitet, lång livslängd och extremt energieffektiv LED-belysning.

Produktdata


Allmän information	
Socket	GU10
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	375 lm
Ljusstyrka (nom)	680 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	178 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	375 lm
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	2,1 W
Lampström (nom)	21 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
T–Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	A
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1428242
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827
	EELA

Måttskiss



Fotometriska data




Circular Photometric Data
 Photometric Data
 Page 1/1

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Fullständigt produktnamn	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA
Full EOC	872016919485400
Beskrivning av lokal kod	8298917
Beställningsnummer	929003634602
Materialnummer (12NC)	929003634602
Lokal kod	8298917
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169194854
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169194861


Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram


MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

