



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1 535 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,3 W
lyskildestrom (nom.)	71 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spenning (nom.)	220-240 V
Spenning (nom.)	220 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1543865
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE
Full EOC	872016925432900
Lokal kodebeskrivelse	3843262
Bestillingskode	929003703902
Materialenr. (12NC)	929003703902
Lokal bestillingskode	3843262
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169254329
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169254336



Målskisse



Product

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

