



MASTER LEDtube secteur T5



MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s'installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G5		80
Durée de vie nominale	50 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	200 000	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Type de lampe	LED	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Référence de mesure de flux	Sphere	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Marquage CE	Oui	Fonctionnement et électricité	
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Consommation électrique	11,5 W
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Courant lampe (max.)	57 mA
Flux lumineux	1 700 lm	Courant lampe (min.)	57 mA
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	147 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Cohérence des couleurs	<6	Tension (nom.)	220-240 V
		Tension (nom.)	220 V

MASTER LEDtube secteur T5

Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	21 W
Courant d'appel sur secteur	7
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	110
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast – EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast – EM avec culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	175
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast – EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast – EM avec culot comp.	
Compatibilité des ballasts	Secteur

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
------------------	--------

Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	900 mm
Forme de la lampe	T5


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1587454

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Nom de produit complet	MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Code EOC	872016927066400
Code de commande	27066400
Code 12NC	929003734202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169270664
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169270671


Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm

MASTER LEDtube secteur T5


Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU




General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

Durée de vie





Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU


MASTER LEDtube secteur T5

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

