



Economy Twister

EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6

Энергосберегающая лампа с компактной спиралью быстро включает яркий свет и подходит для применения в любом месте. Она экономит ваши деньги за счет низкого энергопотребления. Полный ассортимент вариантов мощности позволяет легко заменить большинство ламп накаливания.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- Отработавшие компактные флуоресцентные лампы требуют обращения как с особыми отходами. Их необходимо сдавать на местное предприятие по переработке отходов для утилизации. В европейской осветительной промышленности действует инфраструктура для утилизации ртути, прочих металлов, стекла и т. д.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы	6 000 часов
Цикл переключения	6 000
Срок службы (часов)	6 000 часов
Осветительная технология	Compact Fluorescent Integrated

Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Светоотдача	1 200 лм
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Координата цветности X (ном.)	313
Координата цветности Y (ном.)	337
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	61 лм/Вт

Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 or 60 Hz
Входная частота	50 или 60 Hz
Энергопотребление	20,0 Вт
Ток лампы (ном.)	150 mA
Время включения (ном.)	0,3 s
Время прогрева до 60 % света	5—40 c s
Коэффициент мощности (доля)	0,6
Напряжение (ном.)	220–240 Вt

Economy Twister

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	Спиральная
-------------	------------

Соответствие требованиям и область применения


Содержание ртути (Hg) (макс.)	2 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	20 kWh

Данные об изделии

Название продукта для заказа	EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6
------------------------------	----------------------------------

Полное название продукта	EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6
Полный код продукта	871829167939400
Код заказа	929689219001
Материал № (12NC)	929689219001
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291679394
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718291679400

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6	56,5 мм	111,5 мм	47 мм

