

Bande à DEL RVB de 100 pi



Nos bandes lumineuses RVB de 30 m sont conçues pour s'adapter et embellir les grands espaces avec plus de 16 millions de couleurs unies, des modes statiques et dynamiques et des fonctionnalités intelligentes. Coupez-les simplement comme vous le souhaitez, placez-les sur n'importe quelle surface grâce à leur adhésif non dommageable et utilisez l'application intuitive WiZ pour les contrôler au moyen de votre Wi-Fi existant. Les modes d'éclairage statique et dynamique, la gradation intelligente et la programmation de l'éclairage vous permettent de contrôler l'ensemble de votre système, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Compatible avec Google Home, Amazon Alexa et Apple HomeKit pour une facilité d'utilisation ultime.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- En couleurs
- IP20/Plastique



Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WIZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!



Certifié Matter

Ce produit est certifié Matter. Vous pouvez le configurer et le contrôler avec votre plateforme de maison intelligente préférée et le faire fonctionner facilement avec d'autres appareils certifiés Matter.




Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



Synchronisez les lumières avec la musique

Plongez dans le rythme avec notre fonction de synchronisation musicale. Synchronisez sans effort vos lumières avec vos morceaux préférés. N'oubliez pas de garder votre appareil mobile à proximité de l'enceinte pour une harmonie parfaite entre le son et la lumière.



Trousse de démarrage facile à couper et à rallonger

Trousse de démarrage de 2 mètres. Il vous suffit de couper ou de rallonger la bande selon l'usage prévu. La bande est extensible jusqu'à 10 mètres (extension vendue séparément).



Modes d'éclairage statique et dynamique pour améliorer votre humeur

Choisissez parmi des millions de couleurs ou parmi l'ensemble des modes d'éclairage que nous avons conçus pour vous. Avec autant d'options, vous pouvez apporter de la magie à toutes vos vacances, fêtes, réunions intimes et ambiances quotidiennes!



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche

Matériau: Plastique

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)

Facteur de maintien du flux lumineux: 70%

Durée de vie nominale: 15 000

Nombre de cycles de commutation: 50 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec

télécommande: Oui

DEL intégrée: Oui

Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Oui

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Indice de rendu des couleurs (IRC): -

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: <2

GUIRLANDE LUMINEUSE/BANDE LUMINEUSE

Puissance de sortie: 17 W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Ambiance

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 350 mA

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.5

Tension: 100-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,42 kg

Hauteur: 0,21 cm

Longueur: 3 000 cm

Largeur: 1 cm

SERVICE

Garantie: 2 ans

Abonnement: Not applicable

FICHE TECHNIQUE

Flux lumineux total du luminaire: -

Couleur de la lumière: RVB

Lampe à intensité variable: Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un gradateur

Puissance de l'ampoule incluse: 20

Code IP: IP20

Catégorie de protection: Classe II

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Nombre max. d'accessoires: 9999

WiFi: Wireless G

Defined support period: Minimum of 60 months after introduction date

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677605551

Poids net: 0,6 kg

Poids brut: 0,8 kg

Hauteur: 18,7 cm

Longueur: 8,2 cm

Largeur: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.