



## Filamentlamp Globe transparant 40W G200 E27



We dagen je uit om een lamp te vinden die eleganter is als deze. De slimme, grote, heldere, glazen, bolvormige LED-lampen creëren een brede vintage uitstraling van je decoratieve armaturen of voegen juist een chique tintje toe. Kies uit honderden tinten wit licht van gezellig tot koel, of stel de lamp zo in dat deze automatisch aangepast wordt op basis van je steeds veranderende voorkeuren en stemming. Alle lampen zijn te bedienen met WiFi via de WiZ app, de WiZ afstandsbediening of je stem.

## PRODUCTKENMERKEN

- Dimbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 470 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem




## **Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren**

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



## **Configureer je lampen op basis van je eigen agenda**

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



## **Schep de perfecte lichtscène**

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.




## **Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht**

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



## **Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer**

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



## **Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt**

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Dimbaar: Draadloos dimmen  
Beoogd gebruik: Binnen  
Lampvorm: G200  
Fitting: E27  
Technologie: Slimme wifi  
Type glas: Helder

## LAMPAFMETING

Height: 28,9 cm  
Gewicht: 0,35 kg  
Width: 20 cm

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 15 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Nominale levensduur: 15.000  
Aantal schakelcycli: 20.000

## LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI): 90  
Kleurtemperatuur: 2700-6500  
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit  
Nominale lichtstroom: 470 lm  
Opstarttijd: <0.5 s  
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op  
volledige lichtsterkte

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 43 mA  
Rendement: 70 lm/W

## VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8718699786731  
EOC: 871869978673102  
Producttitel: Wi-Fi BLE 40W G200 E27  
927-65 CL 1CT/2

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5  
Spanning: 220-240 V  
Vermogen: 6,7 W  
Vermogensequivalent: 40 W  
Energie-efficiëntielabel (EEL): G

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 28,9 cm

## NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000  
Nominale lichtstroom: 470 lm  
Nominale vermogen: 6.7 W

## SERVICE

Abonnement: Not applicable

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60  
EPREL-registratienummer: 1901134  
Meetreferentie van lichtstroom:  
Sphere

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Max. aantal accessoires: 9999  
Wifi: Wireless G  
Defined support period: Minimum of  
60 months after introduction date  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699786731  
Nettogewicht: 0,35 kg  
Brutogewicht: 0,7 kg  
Hoogte: 32 cm  
Lengte: 22,5 cm  
Breedte: 22,5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.