



Filamentlamp transparant 60 W A60 E27 x2



Breng gemakkelijk, slimme verlichting in je dagelijkse leven. Deze WiZ LED-filamentlamp geeft sfeervol warm licht om heerlijk bij te ontspannen op de bank maar ook koelwit licht voor opperste concentratie tijdens bijvoorbeeld het lezen. Stel verschillende tinten warmwit tot koelwit licht in die je helpen concentreren of juist ontspannen. Je kunt timers instellen die je lampen automatisch in- of uitschakelen gebaseerd op jouw dag- of weekritme. Bijvoorbeeld als je wakker wordt of bij het slapen gaan. Je kunt ze bedienen met je smartphone of met je stem, zelfs als je niet thuis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwerk. Meer heb je niet nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Dimbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 806 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Dimbaar: Draadloos dimmen
Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: A60
Fitting: E27
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Helder

LAMPAFMETING

Height: 10,6 cm
Gewicht: 0,084 kg
Width: 6 cm

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Nominale levensduur: 15.000
Aantal schakelcycli: 20.000

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 90
Kleurtemperatuur: 2700-6500
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
Nominale lichtstroom: 806 lm
Opstarttijd: <0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 43 mA
Rendement: 115 lm/W

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8719514551053
EOC: 871951455105302
Producttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927-65 CL 2PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V
Vermogen: 7 W
Vermogensequivalent: 60 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): E

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 10,6 cm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000
Nominale lichtstroom: 806 lm
Nominaal vermogen: 7 W

SERVICE

Abonnement: Not applicable

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 1901118
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Max. aantal accessoires: 9999
Wifi: Wireless G
Defined support period: Minimum of
60 months after introduction date
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514551053
Nettogewicht: 0,17 kg
Brutogewicht: 0,17 kg
Hoogte: 16 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 14 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.