

Bol 75 W G95 E27



Denk groot en tegelijkertijd eenvoudig met deze slimme bolvormige LED-lampen. Ze zijn op veel manieren te gebruiken in je woning, van spiegelampen en badkamerverlichting, tot speelse hanglampen, speciale kroonluchters en meer. Kies uit honderden tinten wit licht van gezellig tot koel, of stel de lamp zo in dat deze automatisch aangepast wordt op basis van je steeds veranderende voorkeuren en stemming. Alle lampen zijn met Wi-Fi te bedienen via de WiZ app, de WiZ afstandsbediening of je stem.

PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 1055 lumen
- Eenvoudig te installeren
- Bediening met app of stem




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Matter-gecertificeerd

Dit product is Matter-gecertificeerd. Je kunt het configureren en bedienen met je favoriete smart homeplatform en het naadloos laten samenwerken met andere Matter-gecertificeerde apparaten.



Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Activeer je apparaten met beweging zonder een sensor

Met de SpaceSense-technologie van WiZ worden je apparaten ook bewegingssensoren. Activeer de SpaceSense-functie in de WiZ app en laat je lampen en apparaten automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Er zijn minimaal twee WiZ apparaten nodig in een ruimte om de SpaceSense-functionaliteit te laten werken.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Dimbaar: Draadloos dimmen
Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: G95
Fitting: E27
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Mat

LAMPAFMETING

Height: 13,9 cm
Gewicht: 0,09 kg
Width: 9,5 cm

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 25 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Nominale levensduur: 25.000
Aantal schakelcycli: 50.000

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 80
Kleurtemperatuur: 2700-6500
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
Nominale lichtstroom: 1055 lm
Opstarttijd: <0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 75 mA
Rendement: 95 lm/W

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169076884
EOC: 872016907688400
Producttitel: Wi-Fi BLE 75W G95 E27
827-65 TW 1PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: AC 220-240 V
Vermogen: 11 W
Vermogensequivalent: 75 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 13,9 cm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 25.000
Nominale lichtstroom: 1055 lm
Nominaal vermogen: 11 W

SERVICE

Garantie: 2 jaar
Abonnement: Not applicable

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 1877822
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Max. aantal accessoires: 9999
Wifi: Wireless G
Defined support period: Minimum of
60 months after introduction date
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169076884
Nettogewicht: 0,1 kg
Brutogewicht: 0,21 kg
Hoogte: 18,5 cm
Lengte: 10,5 cm
Breedte: 10,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.