



## Lyskilde, 60 W A60 E27



Ikke alle øyeblikk er like, og det samme gjelder smartlyspærer. Denne WIZ-lyspæra har en standard A60-form, men den gir deg noe helt spesielt: justerbart hvitt LED-lys for alle behov og hvilken som helst stemning. Planlegg stilig belysning når du trenger å fokusere, eller koselig belysning når du vil slappe av – det som måtte passe for deg for å leve slik du vil og nyte livet hjemmet. All Wi-Fi kan styres med WIZ-appen, WIZ-fjernkontrollen eller stemmen.

## HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartlyspære
- Opptil 806 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med appen eller stemmen




## Det er enkelt å sette opp smart belsningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Matter-sertifisert

Dette produktet er Matter-sertifisert. Du kan sette det opp og styre det med smarthusplattformen du foretrekker, og få det til å fungere sømløst med andre Matter-sertifiserte enheter.




## Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutine dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Aktiver enheter med bevegelse uten bruk av sensor

WiZ' SpaceSense-teknologi forvandler enhetene dine til bevegelsessensorer. Aktiver SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få belsning og enheter til å slå seg på og av automatisk ved hjelp av bevegelsesdeteksjon. Et rom må ha minst to WiZ-enheter for at SpaceSense-funksjonen skal fungere.



## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



# SPEKIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Kan dimmes: Trådløs dimming  
Bruksområde: Innendørs  
Form: A60  
Sokkel: E27  
Teknologi: Smart Wi-Fi  
Type glass: Matt

## LYSKILDENS MÅL

Høyde: 11,1 cm  
Vekt: 0,05 kg  
Bredde: 6 cm

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Nominell levetid: 25 000  
Antall brytersykluser: 50 000

## LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80  
Fargetemperatur: 2700-6500  
Lysfargekategori: Justerbar hvit  
Opprinnelig lysytelse: 806 lm  
Starttid: <0.5 s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full  
belysning med det samme

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 65 mA  
Effektivitet: 100 lm/W

## INFORMASJON

EAN: 8720169076945  
EL nr: 872016907694500  
Produktittel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27  
827-65 TW 1PF/6

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spenning: AC 220-240 V  
Wattstyrke: 8 W  
Wattstyrke tilsvarende: 60 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): F

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Lengde: 11,1 cm

## NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 25 000  
Nominell lysstrøm: 806 lm  
Nominell effekt: 8 W

## SERVICE

Garanti: To år  
Abonnement: Not applicable

## TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
EPREL-registreringsnummeret er::  
1877823  
Referanse for fluksmåling: Sphere

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:  
Yes  
Maks. antall tilbehør: 9999  
WiFi: Wireless G  
Defined support period: Minimum of  
60 months after introduction date  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076945  
Nettovekt: 0,05 kg  
Bruttovekt: 0,09 kg  
Høyde: 16 cm  
Lengde: 7 cm  
Bredde: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.