



7.2BR30/WIFI COLOR +TUNABLEWHITE 4/1FB

De WiZ LED BR30 full colour lamp zorgt voor slimme verlichting voor uw dagelijks leven. Ideaal voor schijnwerperverlichting. Creëer de sfeer van jouw keuze met 16 miljoen kleuren en warm tot koel wit licht. U kunt schema's instellen om de lampen aan en uit te doen volgens uw dagelijkse of wekelijkse routines, bedienen met uw smartphone of uw stem en op afstand toegang krijgen tot uw lampen, zelfs als u weg bent. WiZ-lampen maken verbinding met uw bestaande Wi-Fi, er is geen extra hardware nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Kunststof
- Wi-Fi
- Bedien met de WiZ app of je stem



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis, door een schema in te stellen zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren!



Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Bedien je slimme lampen vanaf elke locatie

Je hoeft je geen zorgen te maken als je lampen aan hebt gelaten, terwijl er niemand thuis is. Je kunt ze vanaf elke locatie uitschakelen met je smartphone.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers
Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: BR30
Fitting: E26
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Mat

LAMPAFMETING

Hoogte: 12,9 cm
Gewicht: 0,13 kg
Breedte: 9,5 cm

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Nominale levensduur: 25.000 hr
Aantal schakelcycli: 50.000

INTERACTIVITEIT

Connectiviteit: Interact Ready

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 4SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Kleur en instelbaar wit
Nominale lichtstroom: 650 lm
Opstarttijd: <1 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
Kleurcode: 922-965 | CCT of 2200K-6500K(RGB)

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 80 mA
Rendement: 90 lm/W

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

Nettogewicht: 0,1 kg

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 046677556143
EOC: 556142
Producttitel: 7.2BR30/WiFi Color +TunableWhite 4/1FB

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.9
Spanning: 120 V
Vermogen: 7,2 W
Vermogensequivalent: 65 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): C

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 12,9 cm
Totale diameter: 45 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 25.000 hr
Nominale lichtstroom: 650 lm
Nominaal vermogen: 7.2 W

SERVICE

Garantie: 3 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 60 Hz

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 046677556143
Brutogewicht: 0,19 kg
Hoogte: 18 cm
Lengte: 10,6 cm
Breedte: 10,9 cm
Materiaalnummer (12NC): 929002265705



© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.