



3.9B12/Wi-Fi BLE COLOR/922-65 6/1PF TEST 5



De WiZ LED-kleurlamp in kaarsvorm zorgt voor slimme verlichting voor uw dagelijks leven. Perfect voor alle decoratieve armaturen met E14 medium voet. Creëer de sfeer van jouw keuze met 16 miljoen kleuren en warm tot koel wit licht. U kunt schema's instellen om de lampen aan en uit te doen volgens uw dagelijkse of wekelijkse routines, bedienen met uw smartphone of uw stem en op afstand toegang krijgen tot uw lampen, zelfs als u weg bent. WiZ-lampen maken verbinding met uw bestaande Wi-Fi, er is geen extra hardware nodig. Wiz Leaflet Testing


PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Kunststof
- Wi-Fi + Bluetooth
- Bedien met de WiZ app of je stem



Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen

Kies uit een palet van miljoenen kleuren licht om een geweldige sfeer in je huis te brengen. Geniet van de subtiele verschillen van de dynamische lichteffecten om je heen



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WIZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis, door een schema in te stellen zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren!



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WIZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WIZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



Bedien je slimme lampen vanaf elke locatie

Je hoeft je geen zorgen te maken als je lampen aan hebt gelaten, terwijl er niemand thuis is. Je kunt ze vanaf elke locatie uitschakelen met je smartphone.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers
Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: B12
Fitting: E12
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Mat

LAMPAFMETING

Hoogte: 11,4 cm
Gewicht: 0,045 kg
Breedte: 3,9 cm

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Nominale levensduur: 15.000 hr
Aantal schakelcycli: 50.000

INTERACTIVITEIT

Connectiviteit: Interact Ready

LICHTKENMERKEN

Bundelhoek: 150 graden
Kleurconsistentie: 4SDCM
Kleurweergave-index (CRI): >85
Kleurtemperatuur: 2200-6500 (RGB) K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 355 lm
Opstarttijd: <1 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
Kleurcode: 922-965 | CCT of 2200K-6500K(RGB)

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 45 mA
Rendement: 91 lm/W

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

Nettogewicht: 0,06 kg

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 046677603526
EOC: 603522
Producttitel: 3.9B12/Wi-Fi BLE Color/922-65 6/1 PF

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.7
Spanning: 120 V
Vermogen: 3,9 W
Vermogensequivalent: 40 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): C

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 11,4 cm
Totale diameter: 45 mm

NOMINALE WAARDEN

Gemeten bundelhoek: 150 graden
Nominale levensduur: 15.000 hr
Nominale lichtstroom: 355 lm
Nominaal vermogen: 3.9 W

SERVICE

Garantie: 3 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 60 Hz
EPREL-registratienummer: 123456

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 046677603526
Brutogewicht: 0,1 kg
Hoogte: 16 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 7 cm
Materiaalnummer (12NC): 929002447606



© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.