

# PHILIPS

Ultra Efficient 灯泡

LED

2.5W-40W

E27

3000K

6947830485352



## 明亮 LED 照明，拥有卓越 照明质量

散发出美妙的暖黄光，具有超长的使用寿命，可带来即时显著的节能效果。这款灯泡的设计优雅纯粹，是透明白炽灯泡的理想替换之选。

### 优质光源

- 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

### 选择可持续解决方案

- 既省钱又环保
- 长使用寿命灯泡 - 长达 50 年

### 生来就瞩目，明灭皆靓丽

- 经典玻璃 LED

# 产品亮点

## 柔光 LED: 舒适护眼



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

## 节能高达 90%

与标准灯泡相比，LED 技术节能高达 90%。因此，节约的成本足以抵消购买费用，节电长效持久。同时有助于保护环境。

## 长使用寿命灯泡 - 长达 50 年

使用寿命长达 50,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 50 年的完美照明解决方案。

## 玻璃透明设计

为您提供心仪的外观和满意的性能。经典的透明玻璃设计，复刻传统灯泡的美妙明亮灯光，与您的家完美契合。

# 规格

## 灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 技术: LED
- 玻璃类型: 透明

## 灯泡尺寸

- 高度: 10.5 cm
- 重量: 0.036 kg
- 宽度: 6 cm

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 51 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 50,000 小时
- 开关次数: 50,000

## 灯光特征

- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 3000 K
- 光色类别: 白色
- 标称光通量: 500 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): 即亮
- 颜色代码: 830 | CCT of 3000K

## 其他

- 舒视光: 是

## 其他特征

- 灯具电流: 30 mA
- 效能: 200 lm/W

## 包装尺寸和重量

- 净重: 0.036 kg

## 包装信息

- EAN: 6947830485352
- EOC: 694783048535200
- 产品名称: LED CLA 40W A60 E27 3000K CL UE CN

## 功耗

- 功率系数: 0.4
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 2.5 W
- 瓦数当量: 40 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 10.5 cm

## 额定值

- 额定使用寿命: 50,000 小时
- 光通量: 500 lm
- 额定功率: 2.5 W

## 技术规格

- 频率: 50-60 Hz

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830485352
- 毛重: 0.060 kg
- 高度: 15.000 cm
- 长度: 6.650 cm
- 宽度: 6.650 cm
- 材料编号 (12NC): 929003066408



发行日期: 2023-10-09  
版本: 0.38

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)