

PHILIPS

射灯

LED

5 瓦至 50 瓦

GU5.3

冷白光

6947939123681



耐用 LED 重点照明，提供明亮的聚焦光束

Philips LED 射灯提供明亮的聚焦光束，具有超长的使用寿命和出色的节能效果。这款射灯是带 GU5.3 灯头的 50W 射灯的理想替换之选。

优质光源

- 冷白光

为旧灯泡选择一款简单易用的替代品

- 外形和大小与卤素反射灯相似

产品亮点

冷白光



该灯泡的色温为 6500K，是此类灯泡可用的最高色温。为此，其照明效果最接近自然光。这有助于您集中精力，感受每一丝细节。

卤素射灯的替代之选



这款现代照明 LED 反射灯采用精美的外形设计和常见尺寸，是传统卤素反射灯的完美可持续替代品。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 定向射灯
- 插座: GU5.3
- 技术: LED

灯泡尺寸

- 高度: 4.6 cm
- 重量: 0.033 kg
- 宽度: 5 cm

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关次数: 50,000

灯光特征

- 光束角度: 24°
- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 光色类别: 冷白光
- 标称光通量: 435 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K
- 相关色温 (标称): 6500 K
- 光效 (额定) (标称): 87.00 lm/W
- 光通量: 435 lm

其他

- 舒视光: 是

其他特征

- 灯具电流: 580 mA
- 效能: 87 lm/W
- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

包装尺寸和重量

- 净重: 0.045 kg

包装信息

- EAN: 6947939123681
- EOC: 694793912368100
- 产品名称: CorePro LED 5-50W 6500K MR16 24D CN

电源

- 功率因数 (小数): 0.5

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 12 V
- 瓦数: 5 W
- 瓦数当量: 50 W
- 功耗: 5 W

产品尺寸和重量

- 长度: 4.6 cm

额定值

- 额定光束角: 24°
- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 光通量: 435 lm
- 额定峰值强度: 1700 cd
- 额定功率: 5 W

技术规格

- 频率: - Hz
- 可调光: 否
- 底盖: GU5.3 | GU5.3

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939123681
- 毛重: 0.060 kg
- 高度: 5.200 cm
- 长度: 4.500 cm
- 宽度: 4.500 cm
- 材料编号 (12NC): 929001240210



发行日期: 2023-10-09
版本: 0.32

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com