

PHILIPS

Światłówka liniowa

LED

3,5–60 W

S14S

Ciepła biel



8719514263581



Wysokiej jakości jasne światło LED

Światłówka tubularna LED S14D firmy Philips zapewnia wyjątkową trwałość i znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki ciepłemu białemu światłu jest doskonałym, trwałym zamiennikiem dla światłówek liniowych typu TL.

Wysokiej jakości światło

- Światło ze wszystkich kierunków

Zalety

Światło ze wszystkich kierunków

Dzięki innowacyjnemu wzornictwu utrzymanemu w stylu vintage to źródło

światła LED zapobiega powstawaniu cieni, które zwykle występują na krawędzi kąta rozsyłu światła. Efekt?

Naturalne, ciepłe, białe światło we wszystkich kierunkach.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Inne
- Gniazdo: S14S
- Technologia: LED
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 50 cm
- Waga: 0,12 kg
- Szerokość: 3 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 30 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 30 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000

Właściwości światła

- Zastosowanie: Przemysł, warsztaty, magazyny itp., Składowisko, Parking, Sklep mięsny, Piekarnia, Sklepy/hotele
- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Kategoria barwy światła: Ciepła biel
- Nominalny strumień świetlny: 375 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod barwy: 827 | CCT of 2700K
- Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom): 2700 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 107,00 lm/W

Różne

- EyeComfort: Tak
- Oznaczenia certyfikatów: Zgodność z normą RoHS, Znak CE, Certyfikat KEMA Keur

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 32 mA
- Wydajność: 107 lm/W
- Zgodny z normą UE RoHS: Tak

Wymiary i waga opakowania

- Waga netto: 0,140 kg

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514263581
- EAN: 871951426358100
- Tytuł produktu: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.4
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 3,5 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): F

Wymiary i waga produktu

- Długość: 50 cm

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 140 °
- Trwałość znamionowa: 30 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 375 lm
- Moc znamionowa: 3.5 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer rejestracyjny EPREL: 387 350
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Podstawa-nasadka: S14S | S14s

Źródło światła

- Niezmienna barwa światła: 6

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514263581
- Waga brutto: 0,180 kg
- Wysokość: 53,500 cm
- Długość: 3,300 cm
- Szerokość: 5,100 cm
- Numer materiału (12NC): 929002444301



Data wydania: 2023-11-23
Wersja: 0.258

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com