

# PHILIPS

球泡

LED

8 瓦至 63 瓦 (63 瓦 GLS, 14 瓦 CFL)

E27

6500/3000

8719514387843



## 技术先进的家用 LED 灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

### 优质光源

- 了解光源
- 无可见闪烁

### 不仅仅局限于照明的灯具

- 无需安装调光器或其他设备

# 产品亮点

## 了解光源




色温：光源具有不同的色温，以开尔文 (K) 为单位表示。开尔文值低的灯泡会发出让人身心宁静的暖光，而开尔文值高的灯泡则会发出让人更有活力的光线。CRI：显色指

数 (CRI) 用于描述光源对被照射物体显色度的影响。自然界日光的 CRI 为 100。飞利浦 LED 灯泡的 CRI 始终高于 80，确保呈现真实自然的色彩。

## 无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

## 即插即用



无需额外装置或调光开关。此灯泡不适合与调光开关搭配使用。若装于调光灯座上，调光开关需设置为 100% 亮度。

# 规格

## 灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 技术: LED
- 玻璃类型: 磨砂

## 灯泡尺寸

- 高度: 11.1 cm
- 重量: 0.052 kg
- 宽度: 6.1 cm

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关次数: 100,000

## 灯光特征

- 光束角度: 150°
- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500/3000 K
- 标称光通量: 850 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): 即亮
- 颜色代码: 865/830 | CCT of 6500K/3000K

## 其他

- 舒视光: 是

## 其他特征

- 灯具电流: 78 mA
- 效能: 106 lm/W

## 包装尺寸和重量

- 净重: 0.060 kg

## 包装信息

- EAN: 8719514387843
- EOC: 871951438784300
- 产品名称: LED SSW A60 8-63W E27 WH-CDL 1PF/12 CN

## 功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 8 W
- 瓦数当量: 63 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 11.1 cm

## 额定值

- 额定光束角: 150°
- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 光通量: 850 lm
- 额定功率: 8 W

## 技术规格

- 频率: 50 Hz

**包装尺寸和重量**

- EAN/UPC - 产品: 6922341971877
- 毛重: 0.075 kg
- 高度: 13.700 cm

- 长度: 6.100 cm
- 宽度: 6.100 cm
- 材料编号 (12NC): 929001906130



发行日期: 2023-10-09  
版本: 0.22

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)