

PHILIPS

Armaturen voor
buitenverlichting

Armaturen voor
buitenverlichting

Python

Antraciet

Wandlamp met sensor

8719514417632



Verlicht je entree automatisch

De antraciete Philips Python muurlamp geeft je huis een moderne uitstraling. Gebruik deze eigentijdse lantaarn om je entree te verlichten met diffuus, warmwit licht. In de lamp is een bewegingssensor ingebouwd, zodat het licht automatisch wordt ingeschakeld als er iemand in de buurt komt.

Geef uw tuin een vleugje design

- Hoogwaardig roestvrij staal

Geavanceerde LED-lamp

- Warmwit licht
- Diffuus lichteffect in twee richtingen

Geniet ook buiten van stijlvol licht

- Ontworpen voor buitengebruik – waterbestendig IP44

Geavanceerde verlichting voor buitenshuis

- Inclusief bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust

Kies voor een duurzame oplossing

- Energiebesparing tot wel 80%

Gemakkelijke verlichting zonder zorgen

- 5 jaar garantie voor zorgeloos gebruik

Kenmerken

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips-lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin nacht na nacht zal verlichten. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

Warmwit licht



Deze verlichting maakt gebruik van de allernieuwste lichttechnologie van Philips met de nieuwe geavanceerde High Power LED's die een warmwit licht produceren met een kleurtemperatuur van 2700 kelvin.

Licht in twee richtingen

Deze lamp combineert functionele decoratieve verlichting met oriëntatieverlichting. Het licht schijnt in twee richtingen en geeft zo behalve een diffuus lichteffect ook een mooi silhouet op uw muur of plafond.

Ontworpen voor buitengebruik

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

Bewegingssensor inbegrepen



De meegeleverde bewegingssensor verwelkomt u bij thuiskomst en laat weten of er bezoek aankomt. Als de sensor beweging detecteert, wordt het licht automatisch ingeschakeld.

Energiebesparing tot wel 80%



Profiteer van de energiebesparing van LED's zonder toegevingen te doen aan de lichtkwaliteit. Bespaar meteen meer dan 80% energie door uw bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen

5 jaar garantie

Al onze spotlights zijn gebouwd om lang mee te gaan. Ze worden geleverd met 5 jaar volledige garantie op het hele product, zodat u elke dag weer kunt genieten van verlichting die haar kwaliteit behoudt.

Specificaties

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Verstelbare hoogte: Nee
- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- click!FIX-bevestiging: Ja
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Afgetekende lichtbundels: Nee
- Diffuus licht: Ja
- Dimbaar: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- FFP – Frustration Free Pack (Frustratie-vrije verpakking): Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegings- en dag-nachtsensor: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Ideaal voor sfeercreatie: Nee
- Geschikt voor horizontale/verticale bevestiging: Ja
- Ideaal voor oriëntatieverlichting: Nee
- Geschikt voor montage met lamp naar boven/beneden: Nee
- Geschikt voor bevestiging aan muur en plafond: Nee
- Draaibare spot (links/rechts): Nee
- Draagbaar: Nee
- Inclusief voedingsadapter: Nee
- Hoogwaardig materiaal: Ja
- Beschermhoes meegeleverd: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Hoogwaardige, duurzame materialen: Ja
- Draaibaar in elke richting: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Kantelbare kap (omhoog/omlaag): Nee
- Inclusief stekker voor VK: Nee
- Opladen via USB: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee
- Warmwit licht: Ja
- Waterdicht: Ja
- Middenstuk: Nee
- Middenstuk: Nee

- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Voortuin

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras

Afmetingen en gewicht verpakking

- Nettogewicht: 0,480 kg

Afmetingen en gewicht van product

- Hoogte: 21,5 cm
- Lengte: 17,1 cm
- Nettogewicht: 0,48 kg
- Breedte: 9,5 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 450
- Lichtkleur: 2700
- Bundelhoek: 110°
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Ja
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Lichtbron vervangbaar: Ja

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514417632
- Brutogewicht: 0,568 kg
- Hoogte: 23,000 cm
- Lengte: 10,500 cm
- Breedte: 18,000 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003188001



Publicatiedatum:
2023-12-29
Versie: 0.150

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com