MASTERLine 111

MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

Brûleur halogène basse tension offrant une efficacité énergétique très élevée et une longue durée de vie grâce au revêtement IRR dans un réflecteur aluminium avec couvercle anti-éblouissement céramique. Solution idéale pour les luminaires modernes haut de gamme, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection en aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G53 [G53]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	4 000 h
Nombre de cycles d'allumage	16 000
Durée de vie nominale (heures)	4 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	45 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	640 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	45,0 W
Courant lampe (nom.)	3,8 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	R111 [R 111 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	48 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Nom de produit complet	MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Code EOC	871150041109910
Code de commande	41109910
Code 12NC	924058817161
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500411099
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500437358

MASTERLine 111

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.